

探針式溫度計中文說明書

適合用於 烹飪、調理、實驗室、水池、環境量測等使用。

功能說明：

- ◎ 具 9 公分不鏽鋼測棒。
- ◎ 防潑水設計
- ◎ 具有溫度最大最小記憶功能。
- ◎ 電池電量過低警示。
- ◎ 電源開關。
- ◎ 精確度高，可顯示至小數點 1 位。
- ◎ 附多用途保護蓋。


規格說明：

量測範圍：-50°C ~ 300°C
 工作環境：0°C ~ 50°C
 解析度：0.1
 精確度：±1°C (-30 ~ 250°C) 其他範圍 2°C

顯示更新：1 秒

探棒規格：88mm 不鏽鋼材質

電池規格：鈕扣型電池(357A) X 1



面板、按鍵說明：

1. [ON/OFF] 電源開關
2. [°C/°F] 攝氏 / 華氏切換
3. 顯示幕
4. [MAX/MIN] 最大 / 最小讀值顯示
5. 不鏽鋼測棒

使用介紹：

將電池裝上並且轉緊。

按下 [ON/OFF] 按鈕開啟電源，如畫面上出線電池符號，表示電池電力不足，請更換電池，避免量測發生過大誤差。

最大最小讀值設定：

壓下 [MAX/MIN] 鈕，顯示面板上出現 MAX 即為顯示目前所量測的最大溫度讀值，再次按下 [MAX/MIN] 鈕，畫面顯示 MIN 及為所量測最低溫度數值。

離開最大最小讀值：

在最大最小讀值模式時，壓下 [MAX/MIN] 鈕 5 秒，即可離開最大最小模式。

使用注意事項：

如量測酸鹼值過高之液體，量測後需清潔測棒。

長時間不量測時，請將電池卸下，避免電池不正常放電現象，導致電池漏液損傷溫度計。

溫度計建議每 1 年需送回校驗一次，確保溫度計準確度。

泰菱有限公司

聯絡電話：(02)2218-3111

傳真電話：(02)2218-3222

www.tecpe.com

www.oka.com.tw

探針式溫度計中文說明書

適合用於 烹飪、調理、實驗室、水池、環境量測等使用。

功能說明：

- ◎ 具 9 公分不鏽鋼測棒。
- ◎ 防潑水設計
- ◎ 具有溫度最大最小記憶功能。
- ◎ 電池電量過低警示。
- ◎ 電源開關。
- ◎ 精確度高，可顯示至小數點 1 位。
- ◎ 附多用途保護蓋。


規格說明：

量測範圍：-50°C ~ 300°C
 工作環境：0°C ~ 50°C
 解析度：0.1
 精確度：±1°C (-30 ~ 250°C) 其他範圍 2°C

顯示更新：1 秒

探棒規格：88mm 不鏽鋼材質

電池規格：鈕扣型電池(357A) X 1



面板、按鍵說明：

1. [ON/OFF] 電源開關
2. [°C/°F] 攝氏 / 華氏切換
3. 顯示幕
4. [MAX/MIN] 最大 / 最小讀值顯示
5. 不鏽鋼測棒

使用介紹：

將電池裝上並且轉緊。

按下 [ON/OFF] 按鈕開啟電源，如畫面上出線電池符號，表示電池電力不足，請更換電池，避免量測發生過大誤差。

最大最小讀值設定：

壓下 [MAX/MIN] 鈕，顯示面板上出現 MAX 即為顯示目前所量測的最大溫度讀值，再次按下 [MAX/MIN] 鈕，畫面顯示 MIN 及為所量測最低溫度數值。

離開最大最小讀值：

在最大最小讀值模式時，壓下 [MAX/MIN] 鈕 5 秒，即可離開最大最小模式。

使用注意事項：

如量測酸鹼值過高之液體，量測後需清潔測棒。

長時間不量測時，請將電池卸下，避免電池不正常放電現象，導致電池漏液損傷溫度計。

溫度計建議每 1 年需送回校驗一次，確保溫度計準確度。

泰菱有限公司

聯絡電話：(02)2218-3111

傳真電話：(02)2218-3222

www.tecpe.com

www.oka.com.tw